



S-FB Aktivierung durch den ersten Atemzug



Beim Aufsetzen der S-Maske, wird sich diese automatisch aktivieren, sobald der Benutzer den ersten Atemzug macht. Wird die Maske entfernt, dient ein Hebel am Lungenautomaten zum Abschalten.

Der Lungenautomat hat eine formschlüssige Verbindung zur Maske und gewährleistet dadurch jederzeit eine sichere Verbindung. Nachdem Vorbereiten und Anschließen des Lungenautomaten an der Maske, besteht keinerlei Gefahr mehr für eine unbeabsichtigte Trennung.

Das Design der Maske und des Lungenautomaten ist sehr kompakt und hat keine überstehenden Teile, was für eine uneingeschränkte Sicht sorgt und die Gefahr von Hängenbleiben und mechanischen Schäden verringert. Der geräuschlose Betrieb der Maske sorgt für minimale Störgeräusche und bietet ausgezeichnete Kommunikationsmöglichkeiten.

- Sichere, formschlüssige Verbindung des Lungenautomaten mit der Vollmaske.
- Bedarfsgesteuert und von der Innenmaske aktiviert, was für eine ausgezeichnete Atemleistung sorgt.
- Automatische Aktivierung durch den ersten Atemzug.
- Vorbereitet für und kompatibel mit Sprachkommunikationssystemen, Informationseinblendung (HUD) und Brillengestell.
- Ergonomische Maskenbebänderung mit leichtgängigen Schnallen.

Die Standardversion ist aus Naturgummi und hat eine 5-Punkt-Maskenbebänderung. Diese Version ist in drei unterschiedlichen Größen erhältlich: Standardgröße, klein (S) und X-groß (XL).

Eine Silikonversion ist in Standardgröße erhältlich.

Es gibt auch eine Version, die mit Helmadapter kompatibel ist, ausgestattet mit einer 4-Punkt-Maskenbebänderung und einem oberen Riemen. Diese Version ist in Standardgröße erhältlich. Bei der Bestellung dieser Maskenversion erfolgt die Lieferung einschließlich Maskenbebänderung, Schnallen und Tragriemen. Wird sie jedoch zusammen mit dem Artikel „Vor-Lieferung-montierte-Helmadapter“ (siehe nachfolgend „Zubehör“) bestellt, wird sie ohne Maskenbebänderung, Schnallen und Tragegurt geliefert.

Technische Spezifikation

Zulassung : 89/686/EEC

Anschluss : M16 zum Atemschlauch

Material : Naturgummi / Silikon (nur M/L)

Material (2) : Sichtscheibe - Polykarbonat

Norm : EN136

Gewicht : 0,7 kg

Akzeptiere Cookies von dieser Seite

Diese Website verwendet Cookies, um Ihre Erfahrung auf der Website zu verbessern. Indem Sie auf „Akzeptiere“ klicken, stimmen Sie unserer [Datenschutz-Richtlinie](#) und [Cookie-Richtlinie](#) zu.

- Akzeptiere keine Cookies
- Akzeptieren nur funktionale Cookies
- Akzeptiere alle Cookies